

**CCMT 120404, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Kietlydinys	CA115P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui