


**CC. T 09T304, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA115P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožialaužis	GK
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui