

**CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,07 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui