


**CCMT 09T302, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	M

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

90 - 340 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui