

**DC.T 070204, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA115P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

120 - 340 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui