

**DC. T 070202, Rūšis: CA115P**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	CA115P

Drožlialaužis

HQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui