

**CCMT 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Kampo spindulys	0,8 mm

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui