

**DCMT 070204, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Drožlialaužis	GK
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA115P

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui