

**DCMT 11T302, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Tolerancija	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui