

**DCMT 070202, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

120 - 340 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui