

**DC. T 11T304, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	GK

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui