

Garant**DC.T 11T302, Rūšis: CB7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T302 CB7010 Kietlydinys: CB7010

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 240 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	70 - 180 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Drožialaužis	SM
Kietlydinys	CB7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui