

**CCMT 060202, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Kietlydinys	CA115P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Drožialaužis	GK
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui