


Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Drožialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui