



## DC.T 11T304, Rūšis: CA6525



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Produktų klasė	25E

### Aprašymas

DC.T 11T304 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MQ

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui