



Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris

700156 8

GTIN

Produktų klasė

73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifluota, plastikų padengtos rankenos.

Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su **integruota atidarymo spyruokle**.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719790 dyd. J1; J2; J11; J21.

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719890 dyd. A1; A2; A11; A21.

Pastaba:

Rinkinį su lagaminu žr. Nr. 700155 dyd. 8

Techninis aprašymas

Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø

1,25; 1,8 mm

išorinių fiksavimo žiedų Ø

10 – 25; 19 – 60 mm

vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Sudėta į	plastikinis lagaminas.
Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis	130; 140; 175; 185 mm
Replių skaičius	8
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø	1,25; 1,8 mm
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis	130; 140; 170; 180 mm
Norma	DIN 5254 A ir B
Norma	DIN 5256 C ir D
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J11	719790 J11
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J21	719790 J21
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719790 J2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A11	719890 A11
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719890 A2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719890 A1
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A21	719890 A21
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719790 J1