

**DC.T 11T302, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T302 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui