



LED akumulatorinis šviestuvas, Naudojama galia: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081285 13
GTIN	5708997362013
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas LED kišeninis prožektorius su smūgiams atspariu aliuminio korpusu ir gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

NOVA „For Life“ akumulatorinis šviestuvas su integruota nešiojimo rankena ir 5 pakopų pritemdymo funkcija.

- **Naujas, atnaujintas dizainas su itin galingais Multi-LED.**
- **Nauja OPTILight funkcija užtikrinanti optimalų šviesos srautą ir geresnę šviesos trukmę.**
- **Kompaktiška ir patvaru, tinkama naudoti sudėtingoje darbo aplinkoje.**

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras ilgis	163 mm
Bendras aukštis	163 mm
Šviesos srautas	200 - 2000 lm
Naudojama galia	13 W
Bendras plotis	63 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 67