

**LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija, Tipas: I-VIEW****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas ir galingas LED ant kaktos tvirtinamas darbo prožektorius su plačiu šviesos srautu optimaliam darbo zonos apšvietimui. Nauji didelio efektyvumo Multi-LED ir nauja **OPTILight funkcija**, užtikrinanti optimalų šviesos srautą ir šviesos trukmę. Bekontaktis įjungimas / išjungimas naudojant jutiklinę sistemą. Palaipsninio pritemdymo funkcija nuo 10 – 100 %.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	40 - 400 lm
Svoris	240 g
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Švietimo trukmė	1,25 - 19 h
Gamintojo pavadinimas	I-VIEW
IP apsaugos klasė	IP 65
Akumuliatorių kiekis	1
Produkto rūšis	Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

