



LED akumuliatorinė patikros lempa, Bendras ilgis: 310mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081406 310
GTIN	5708997362112
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Naujo dizaino sulankstomi **darbiniai šviestuvai „For Life 3** viename su labai efektyviais Multi-LED. Itin plonas ir kompaktiškas dizainas. Galima patikrinti ir apšviesti sunkiai prieinamas ir ankštas vietas. Nauja **OPTILight funkcija** skirta optimizuoti šviesos srautą ir šviesos trukmę. Sulankstytas kišeninio dydžio šviestuvas veikia kaip paprastas prožektorius. Papildomai yra taškinis spindulys ir du šviesos lygiai (50 arba 100 %). Integruotas stiprus magnetas ir kabelys.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 2,5$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 30
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas, 2 lygis	250 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Švietimo trukmė	2,5 h

Duomenų lapai

Akumuliatorių kiekis	1
Bendras ilgis	310 mm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
Šviesos srautas	500 lm
Svoris	228 g
Galvos Ø	17 mm
Produkto rūšis	Pailga lempa