

## Praeinantysis kalibrinis žiedas, Tipas: A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	484037 A
GTIN	4067263128168
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir kruopščiai užglaistytos. Žiedai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484037 **5,56 h6** arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Su užlaida nusidėvėjimui.

**Paskirtis:**

Lygūs žiedai išoriniam skersmeniui matuoti.

**Standartas:**

Nach **DIN 2250-G**.

**Pastaba:**

Užsakydami nurodykite tikslus nominalius dydžius  $\varnothing$  su toilerancijos lauku (a-zc) ir kokybe (6-13) arba skaitine paklaida ( $\pm$ ). Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

### Techninis aprašymas

Nominalus dydis	3 - 3,999 mm
Norma	DIN 2250-G

Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	d
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas

Kokybė	6
Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Kalibravimas	L7
Produkto rūšis	Reguliavimo žiedas

## Paslaugos

KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm	028400 50
DAkkS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm	028470 50