

Praeinantysis kalibrinis žiedas, Tipas: D



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484037 D
GTIN	4067263128199
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir kruopščiai užglaistytos. Žiedai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484037 **5,56 h6** arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Su užlaida nusidėvėjimui.

Paskirtis:

Lygūs žiedai išoriniam skersmeniui matuoti.

Standartas:

Nach **DIN 2250-G**.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite tikslus nominalius dydžius \varnothing su toilerancijos lauku (a-zc) ir kokybe (6-13) arba skaitine paklaida (\pm). Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Norma	DIN 2250-G

Nominalus dydis	15 - 19,999 mm
Kokybė	6
Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	d
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	t

Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Kalibravimas	L7
Produkto rūšis	Reguliavimo žiedas

Paslaugos

KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus \varnothing 50 mm	028400 50
DAkS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus \varnothing 50 mm	028470 50