

Nepraeinantysis žiedinis kalibras, Tipas: A



Užsakymo data

Užsakymo numeris

484038 A

GTIN

4067263129844

Produktų klasė

48B

Aprašymas

Modelis:

Iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir kruopščiai užglaistytos. Žiedai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484037 **5,56 h6** arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Paskirtis:

Lygūs žiedai išoriniam skersmeniui matuoti.

Standartas:

Nach **DIN 2254-A**.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite tikslus nominalius dydžius \varnothing su toilerancijos lauku (a-zc) ir kokybe (6-13) arba skaitine paklaida (\pm). Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Techninis aprašymas

Kokybė

6

Kokybė

7

Kokybė

8

Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Norma	DIN 2254-A
Nominalus dydis	3 - 3,999 mm
Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	d
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	u

Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Kalibravimas	L7
Produkto rūšis	Reguliavimo žiedas

Paslaugos

KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm	028400 50
DAkS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm	028470 50