

Nepraeinantysis žiedinis kalibras, Tipas: F**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	484038 F
GTIN	4067263129899
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir kruopščiai užglaistytos. Žiedai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484037 **5,56 h6** arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Paskirtis:

Lygūs žiedai išoriniam skersmeniui matuoti.

Standartas:

Pagal **DIN 2254-A**.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite tikslus nominalius dydžius $\varnothing$ su toilerancijos lauku (a-zc) ir kokybe (6-13) arba skaitine paklaida ($\pm$). Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 2254-A
Kokybė	6
Kokybė	7

Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	d
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	x

Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Nominalus dydis	25 - 31,999 mm
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Kalibravimas	L7
Produkto rūšis	Reguliavimo žiedas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/484038-F>