


**TNMG 220404, Rūšis: CA510**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

TNMG 220404 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4,5 mm
Kietlydinys	CA510

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui