

**DC.T 070204, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 070204 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui