



Vamzdinių replių rinkinys, Replių skaičius: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

700051 3

GTIN

Produktų klasė

73F

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte.

Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:**DIN ISO 8976****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vamzdines replės Nr. 705800: dyd. 150; 250; 300

Pastaba:

KNIPEX® reguliuojamų veržliarakčių rinkinį žr. Nr. 813730, o atskirų įrankių asortimentą žr. Nr. 813735.

Techninis aprašymas

Replių skaičius

3

Norma

DIN ISO 8976

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Vamzdinės replės

Priedai

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozone danga
Visas ilgis 250 mm

705800 250

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozone danga
Visas ilgis 125 mm

705800 125

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozone danga
Visas ilgis 150 mm

705800 150

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozone danga
Visas ilgis 180 mm

705800 180

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozone danga
Visas ilgis 300 mm

705800 300