



Akumuliatorinis kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: GWS18-10SC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Galingas **18 V** akumuliatorinis kampinis šlifuoכלis.

- **Bešepetėlinis variklis ir ProCORE18V akumuliatorius užtikrina tą patį akumuliatoriaus našumą kaip ir 1000 vatų laidinis šlifuoכלis..**
- **Drop Control nukritimo KickBack Control atatrąkos ir Intelligent Brake stabdymo sistemos užtikrina maksimalų vartotojo saugumą ir komfortą.**
- **Bluetooth modulis nustatymams per Toolbox App. Vartotojo sąsaja aktyvaus įrankio ir greičio parinktims.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x ProCORE 18 V akumuliatoriumi, tvirtinimo flanšu, įkrovikliu, greitojo užveržimo veržle, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, apsauginiu gaubtu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus disko Ø	125 mm
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip

Duomenų lapai

Sąsaja	TESA Link Connector TLC
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	0
Kickbackstop	taip
Apsauga nuo perkrovos	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
Gamintojo pavadinimas	GWS 18V-10 SC
Saugos jungiklis	ne
Svoris	2 kg
minkštas paleidimas	ne
Variklio sandara	be šepetėlių
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis