



Galingos pjovimo replės su 20° kampu pasvirusia galvute, Bendras ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725610 200
GTIN	4003773081913
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 59 HRC). Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, rankenos su kelių komponentų apvalkalais. **Su atidarymo spyruokle ir integruotu užraktu. 20° lenkta galvutė lygiems pjūviams.**

Paskirtis:

Skirtas minkštų medžiagų lygiam pjovimui, kaip pvz.: plastikui, aliuminiui, variui (taip pat varinėms šynoms iki 3×10 mm), švinui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio elektro plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	6 mm
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdinta indukcinio būdu
nulenкта galva	20 laipsniai
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje

Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga
Su atidarymo spyruokle	taip
su patikslinamojo reguliavimo varžtu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės