



Kabėlių ųnyplė, Visas ilgis: 225mm



Uųsakymo data

Uųsakymo numeris	730090 225
GTIN	4003773088882
Produktų klasė	73F

Apraųymas

Modelis:

Viršūnė su pjautuvo formos aųmenimis. Juodintos ųirklės, plastikumu dengtos rankenos. Pjauna lygiai, ųvariai, neglamųo. **Dvi pjovimo sritys:** Dėl pakopinės pagrindinės pjovimo briaunos maųesni ir didesni kabėliai pjaunant lieka kuo arĳiau sujungimo; priekinė pjovimo briauna naudojama labai dideliems kabėliams palaiptnui nupjauti („iųkirsti“). **Didelis pajėgumas:** atskiria vientisus varinius arba aliumininius kabėlius iki 35 mm², daugiasluoksnius kabėlius iki 70 mm² ir plonus kabėlius iki 120 mm².

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabėlių kirpimui.

Apdirbama medųiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.

Techninis apraųymas

Kerpa iki Ø	23 mm
Pjovimo galia	120 mm ²
visas ilgis	225 mm
Produkto rūųis	ųirklės