



## Kabėlių žirkėlis su 2K rankenomis su apvalkalais izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 225mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	730350 225
GTIN	4003773089964
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankenos **izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Rankenos kelių komponentų apvalkaluose. Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Juodintos žirkėlis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo. **Dvi pjovimo sritys:** Dėl pakopinės pagrindinės pjovimo briaunos mažesni ir didesni kabeliai pjaunant lieka kuo arčiau sujungimo; priekinė pjovimo briauna naudojama labai dideliems kabeliams palaipsniui nupjauti („iškirsti“). **Didelis pajėgumas:** atskiria vientisus varinius arba aliumininis kabelius iki 35 mm<sup>2</sup>, daugiasluoksnius kabelius iki 70 mm<sup>2</sup> ir plonus kabelius iki 120 mm<sup>2</sup>.

#### Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.

#### Apdirbama medžiaga:

**Specialus kaldintas įrankių plienas.**

### Techninis aprašymas

Kerpa iki Ø	23 mm
Pjovimo galia	120 mm <sup>2</sup>
visas ilgis	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka

Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	Žirklys