

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7020**

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260449 HB7020 |
| GTIN             | 4045197698896 |
| Produktų klasė   | 21G           |

### Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pastūma f                                     | 0,1 - 0,3 mm/aps,   |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm              |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 350 m/min     |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2,5 mm        |
| Drožlialaužis                                 | SM                  |
| Kietlydinys                                   | HB7020              |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | rupusis apdirbimas  |
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | DCMT 070202         |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2                                 |
| Tolerancija                        | M                                 |
| Produkto rūšis                     | keičiamosios plokštelės tekinimui |