

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2525M16
Atraminė plokštelė	259031 39
Spaustukas	259038 2
Koto dydis	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500