

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260452 HB7020 |
| GTIN | 4045197699701 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DC.T 070204 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Drožlialaužis | SM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 350 m/min |
| Kietlydinys | HB7020 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |