

Mitutoyo

Skaitmeninis indikatorius, Matavimo ribos: 12,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ir papildomai analoginis ekranas. Maitinamas iš el. tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams. Matavimo antgalis su karbido rutuliu, sriegis M2,5×0,45.

Privalumai:

- **Dvikryptė Digimatic S1 sąsaja.**
- **Raudonas/žalias LCD pagrindo apšvietimas vizualiniam GO/±NG tolerancijos įvertinimui.**
- **Analoginis atvaizdavimas stulpeline diagrama.**
- **MAX/MIN DIAPAZONO (Runout vertės) funkcija, kurios dažnis yra 500 nuskaitymų/s.**
- **Išorinis maitinimo šaltinis per AC maitinimo bloką.**
- **Didelis tikslumas.**

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai Ø 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo kabeliu Nr. 497661, AC maitinimo blokas DC 6V / 2A (CEE versija Vokietijoje).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Gylis	42,9 mm
Matavimo jėga	≤1,5 N
Korpuso Ø	59 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibravimas	C1

Ilgis	117,8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 30
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0025 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
AC maitinimo blokas, DA 6 voltų / 2A ADAPTER	497661 ADAPTER