

metabo**Kompresorius, Tipas: 700/90D****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galingas ir tvirtas kompresorius, skirtas sudėtingiems darbams. Labai didelis našumas ir ilgas tarnavimo laikas.

Techninis aprašymas

Tinklo įtampa	380-415 V
Slėginio indo talpa	90 l
Naudojama galia	4 kW
Gamintojo pavadinimas	700/90D
maksimalus slėgis (oro)	11 bar
Plotis	520 mm
Aukštis	1110 mm
maksimali pildymo galia	520 l/min
Svoris	119 kg

maksimali įsiurbimo galia	650 l/min
Ilgis	1188 mm
Produkto rūšis	Kompresorius