

metabo**Kompresorius, Tipas: 400/50D****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galingas ir tvirtas kompresorius, skirtas sudėtingiems darbams su prietaisų skydeliu ir diržo pavara.

Techninis aprašymas

maksimali įsiurbimo galia	400 l/min
maksimalus slėgis (oro)	10 bar
Gamintojo pavadinimas	400/50D
Tinklo įtampa	380-415 V
Naudojama galia	2,2 kW
Aukštis	817 mm
Plotis	410 mm
Ilgis	1050 mm
Slėginio indo talpa	50 l
maksimali pildymo galia	360 l/min

Svoris	73 kg
Produkto rūšis	Kompresorius