



Pramoninis komplektas atsparus alyvai, Žarnos Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078551 40
GTIN	5711141032083
Produktų klasė	07C

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:

Guminė žarna (3 m), 1 lenktas vamzdis, 1 guminis įstrižas antgalis, 1 antgalis grindims 400 mm, perėjimo įvorė iš 50 į 40, cinkuota žarnos mova.

Techninis aprašymas

Siurbimo žarnos ilgis	3 m
Tinka	VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys