

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AL-E, šarminis emulsinis, Talpa: 200l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	088016 200
GTIN	4067263116158
Produktų klasė	01L

### Aprašymas

#### Modelis:

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. SONIC Cleaner AL-E, **šarminis emulsinis** valymo koncentratas universalioms ultragarso programoms su puikiu medžiagų suderinamumu.

#### Paskirtis:

Ultragarsiniam valymo prietaisams.

Emulsijos, aliejai, tepalai, riebalai, antikorozinės priemonės, šlifavimo dulkės, suodžiai, dažai, pritrinimo ir poliravimo medžiagos.

#### Tinka:

Tinka visoms standartinėms medžiagoms, tokioms kaip plienas ir spalvotieji metalai, stiklas, plastikas, keramika, guma. Geras medžiagų suderinamumas – iš anksto patikrinkite, ar nėra jautrių paviršių.

## Techninis aprašymas

Tvarumas	GARANT GreenPlus
pH vertė	11
Užpildomo skysčio kiekis	200 l
Laikymo temperatūra	20 - 80 °C
Serija	GreenPlus
Maišymo santykis	3–10 %
Produkto pavadinimo požymis	šarminis emulsinis
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai