

**Pneumatinis juostinis šlifuoklis, Tipas: 3260D12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Produktų klasė	03R

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirti juostiniai šlifuokliai profesionaliam naudojimui.

- **360° pasukama šlifavimo galvutė**
- **Lengvas abrazyvų ir kontaktinės svirties keitimas**
- **Paprastas ir tvirtas dizainas**

Šlifavimo juostos dydis 13×305 mm

**Tiekimo sudėtis:**

1 laikiklis, šlifavimo juosta 13×305 mm.

**Pastaba:**

Tinkamas šlifavimo juostas rasite 55 katalogo 2-jojo tomo p. 368 – 371.

**Techninis aprašymas**

Pneumatinė jungtis	1/4 in
Svoris	0,77 kg
Juostos ilgis	305 mm
maksimalus oro poreikis	1020 l/min
maksimalus sūkių skaičius	26000 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	3260D12

Atiduodamoji galia	300 W
Juostos plotis	13 mm
Darbinis triukšmas	81,5 dB(A)
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis