



Pneumatinis juostinis šlifuoκlis, Tipas: 3260D12K



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079570 3260D12K
GTIN	15451689674
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Tvirti juostiniai šlifuoκliai profesionaliam naudojimui.

- **360° pasukama šlifavimo galvutė**
- **Lengvas abrazyvų ir kontaktinės svirties keitimas**
- **Paprastas ir tvirtas dizainas**

Šlifavimo juostos dydis 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

Tiekimo sudėtis:

4 laikikliai šlifuoκliams, šlifavimo juosta 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo juostas rasite 55 katalogo 2-jojo tomo p. 368 – 371.

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	81,5 dB(A)
Juostos plotis	3, 13 16-19 mm
Prijungimo sriegis	NPT
Svoris	0,77 kg
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
maksimalus oro poreikis	1020 l/min

Juostos ilgis	305 mm
Gamintojo pavadinimas	3260D12K
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Atiduodamoji galia	300 W
maksimalus sūkių skaičius	26000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis

Priedai

Pneumatinis juostinis šlifuoklis Tipas 3260D12	079570 3260D12
--	----------------