

**Pneumatinis juostinis šlifukoelis, Tipas: 4200D24****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 079570 4200D24 |
| GTIN | 15451689636 |
| Produktų klasė | 03R |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti juostiniai šlifukoeliai profesionaliam naudojimui.

- **360° pasukama šlifavimo galvutė**
- **Lengvas abrazyvų ir kontaktinės svirties keitimas**
- **Paprastas ir tvirtas dizainas**

Šlifavimo juostos dydis 13×610 mm

Tiekimo sudėtis:

1 laikiklis, šlifavimo juosta 13×610 mm.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo juostas rasite 55 katalogo 2-jojo tomo p. 368 – 371.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Juostos ilgis | 610 mm |
| Atiduodamoji galia | 400 W |
| Darbinis triukšmas | 78 dB(A) |
| maksimalus oro poreikis | 1260 l/min |
| Svoris | 1,39 kg |
| Juostos plotis | 13 mm |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Prijungimo sriegis | NPT |
| maksimalus sūkių skaičius | 20000 min ⁻¹ |
| Gamintojo pavadinimas | 4200D24 |
| Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |