



Pneumatinis juostinis šlifuoκlis, Tipas: 4200H18K



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 079570 4200H18K |
| GTIN | 15451689667 |
| Produktų klasė | 03R |

Aprašymas

Modelis:

Tvirti juostiniai šlifuoκliai profesionaliam naudojimui.

- **360° pasukama šlifavimo galvutė**
- **Lengvas abrazyvų ir kontaktinės svirties keitimas**
- **Paprastas ir tvirtas dizainas**

Šlifavimo juostos dydis 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Tiekimo sudėtis:

4 laikikliai šlifuoκliams, šlifavimo juosta 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo juostas rasite 55 katalogo 2-jojo tomo p. 368 – 371.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------|
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |
| Svoris | 1,39 kg |
| Juostos ilgis | 457 mm |
| Atiduodamoji galia | 400 W |
| Darbinis triukšmas | 78 dB(A) |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |
| maksimalus sūkių skaičius | 20000 min ⁻¹ |
| Prijungimo sriegis | NPT |
| maksimalus oro poreikis | 1260 l/min |
| Gamintojo pavadinimas | 4200H18K |
| Juostos plotis | 3, 13, 16-19 mm |
| Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |

Priedai

| | |
|--|----------------|
| Pneumatinis juostinis šlifuoklis Tipas 4200D24 | 079570 4200D24 |
|--|----------------|