

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoכלis, Tipas: R036CC1HL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Produktų klasė	03I

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoכלis su uretano lipnia šlifavimo lėkšte. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis. Didelio našumo ekscentrinis šlifuoכלis **išoriniam apdirbimui**. Su 5 mm ekscentrine jėga.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	82 dB(A)
maksimalus oro poreikis	498 l/min
Svoris	0,9 kg
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Kėlimas	5 mm
Nusiurbimo tipas	Išorinis
maksimali vibracija pagal EN	3,9 m/s ²

maksimalus sūkių skaičius	13000 min ⁻¹
Maitinimas	Pneumatinio būdu varomas
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis