

## Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: R036CC2HL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Produktų klasė	03I

### Aprašymas

#### Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis. Didelio našumo ekscentrinis šlifuoklis **išoriniam apdirbimui..** Su 2,5 mm ekscentrine jėga.

#### Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
maksimalus oro poreikis	498 l/min
Kėlimas	2,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	13000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Darbinis triukšmas	82 dB(A)
Nusiurbimo tipas	Išorinis

Svoris	0,8 kg
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis