

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: 4152HLSR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079657 4152HLSR
GTIN	663023017839
Produktų klasė	03I

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkšte. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis. Lengvas ir patikimas 75 mm ekscentrinis šlifuoklis **išoriniam apdirbimui**. Su 2,5 mm ekscentrine jėga.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

Techninis aprašymas

Kėlimas	2,5 mm
maksimali vibracija pagal EN	4,7 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Nusiurbimo tipas	Išorinis
Šlifavimo lėkštelės Ø	75 mm
maksimalus oro poreikis	430 l/min
Svoris	0,8 kg

Darbinis triukšmas	82 dB(A)
Maitinimas	Pneumatinio būdu varomas
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifavimas