

Pneumatinis graviravimo brėžiklis, Tipas: 140EP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079709 140EP
GTIN	663023168098
Produktų klasė	03I

Aprašymas

Modelis:

Patogus pneumatinis graviravimo brėžiklis lengvai graviruoja net ir kiečiausius paviršius. Dėl ergonomiško dizaino su minkšta gumine rankena ir siauru korpusu, tinka naudoti nuolat.

Tiekimo sudėtis:

Su 1,5 m PVC žarna.

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	30 l/min
Darbinis triukšmas	75 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	140EP
Ø	17 mm
Prijungimo sriegis	NPT
Pneumatinė jungtis	1/8 in
Ilgis	140 mm
Smūgių dažnis	190 Hz
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Svoris	0,2 kg
Maitinimas	Pneumatinio būdu varomas
Produkto rūšis	Graviravimo brėžiklis

