

Pasviroji pristatomo stelažo lentyna, Plotis 1300 mm, Gylis: 600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990606 600
GTIN	4058255012725
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusės pasvirusios lentynos / Kanban sistemos lentynos, idealiai tinka sandėliavimui pagal principą „First-in-First-out“, nes ant lygių cinkuotų lentynų laikomos prekės gali paslysti. T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Tiekama su **maksimalia lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai**. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti. Naudojama iš abiejų pusių. **Stelažo sekcijos apkrova: 1300 kg.**

Pristatomos lentynos konstrukciniai matmenys: 1306 mm.

Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.

Aprašymas:**Konstrukciniai matmenys:**

Bazinė lentyna: Nominalusis gylis + 60mm

Pristatomas stelažas: Nominalusis gylis + 6 mm

Visas rėmo gylis: Nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Plastikinių dėžučių, dėžučių be priekinės sienelės, kartoninių dėžių ir pan. sandėliavimui.

Tiekimo sudėtis:

7 pasvirusios lentynos, kiekviena su 8 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiai skersiniai, 2 šoninės kreipiančiosios bei 1 tiesi viršutinė lentyna, fiksuojamos kojelės.

Pastaba:

- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
- Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama be surinkimo.

Techninis aprašymas

Susimontuoja pats klientas	taip
Plotis	1306 mm
Lentynų skaičius	7
Aukštis	2000 mm
Gylis	636 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
maksimali lauko apkrova	1300 kg
Lentynos gylis	600 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1306 mm
Lentynų plotis	1300 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1300 mm
Produkto rūšis	Stelažas su pasviromis lentynomis