

mato

Akumuliatorinė tepalinė 700 bar Profesionali linija, Tipas: S-LSP



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083716 S-LSP |
| GTIN | 4016553424428 |
| Produktų klasė | 08H |

Aprašymas

Modelis:

Užpildymui pilstomu tepalu (talpa iki 500 ml) arba su tūtele (talpa 400 g). **Tinka iki 3 NLGI konsistencijos klasės tepalams.**

Taip pat tinka 400 g tepalinei ir 500 g prisukamai tūtelei.

Tiekimo sudėtis:

Įkroviklis, 18 V Bosh akumuliatorius su AMPShare, aukšto slėgio guminė žarna, prijungimo vamzdis 400 g Lube-Shuttle ir Pull-Off tūtelėms. Adapteris 500 g prisukamoms tūtelėms, lagaminas, nešimo diržas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------|
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
| Talpa | 500 cm ³ |
| tinkama tūtelė | 083590-083593 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| tinka tūtelės dydžiams | 400 - 500 g |
| Žarnos prijungimo sriegis | 1/8 colio |
| Akumulatoriaus talpa | 4 Ah |
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas |
| Produkto rūšis | Tepalo presas |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V | 073853 B18 |
|--|------------|