




## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Optimizuotas drožlių formavimas ir valdymas.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 2,4 mm
Įpjovimo pastūma f	0,09 - 0,15 mm/aps,
INSL	19 mm

Tekinimo pastūma f	0,18 - 0,24 mm/aps,
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	T
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	45 - 260 m/min
Kietlydinys	IC8250
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas